


kit axial EAMM-A-L95-190B-G2

N° de pièce: 8157282

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	180 Nm
Poids du produit	4.500 g
Code d'interface, actionneur	L95
Code d'interface, moteur	190A 190B
Note sur la matière	Conforme RoHS