

kit parallèle EAMM-U-145-S62-150A-288

N° de pièce: 8157287

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	145
Position de montage	indifférent
Rapport de réduction	1:1
Vitesse de rotation max.	4.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	2.267 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	2 Nm
Couple transmissible	50 Nm
Poids du produit	14.600 g
Code d'interface, actionneur	S62
Code d'interface, moteur	140A 150A
Note sur la matière	Conforme RoHS