


# distributeur de mise en circuit MS9-EM-G-S-VS

N° de pièce: 562952

FESTO

manuelle, avec silencieux, sens de passage de gauche à droite.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Série	MS
Taille	9
Dimension modulaire	90 mm
Conception	Piston tiroir
Mode d'actionnement	manuel
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Fonction d'échappement	non réglable
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Type de rappel	Guidage forcée
Type de commande	direct
Fonction de distributeur	3/2 bistable
Pression de service	0 ... 20 bar
Débit nominal normal	18.000 l/min
Débit nominal standard 2-3	14.100 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Note sur la matière	Conforme RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Niveau de pression sonore	93 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférent
Poids du produit	2.400 g
Raccord pneumatique 3	G1
Matériau piston tiroir	POM
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression