

raccord enfichable en T

QBTL-1/8-1/4-U

N° de pièce: 564711

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 0,177 " |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté | Revêtement |
| Position de montage | indifférent |
| Forme | Forme coudée, raccord instantané supplémentaire, longitudinal |
| Taille du bidon | 10 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service sur la plage de température totale | 0,095 ... 1 MPa |
| Pression de service plage de température complète | 0,95 ... 10 bar |
| Pression de service sur la plage de température totale | 13,775 ... 145 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température ambiante | 0 ... 60 °C |
| Couple de serrage max. | 5,163 ft-lbf |
| Poids du produit | 0,578 oz |
| Mode de fixation | Tête hexagonale 1/2 |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage 1/8 NPT |
| Raccord pneumatique 2 | pour diamètre extérieur de tuyau de 1/4 " |
| Température ambiante Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Couleur de la bague de déverrouillage | gris |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | Laiton nickelé PBT |
| Matériau joint fileté | PTFE |
| Matériau bague de démontage | POM |
| Matériau joint de tuyau | NBR |
| Matériau collier de serrage | Acier fortement allié inoxydable |