


# kit d'embase DADP-SP-G9-20-R

N° de pièce: 8173535

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	20
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Classe de salle blanche	Classe ISO 6
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Force d'impact max.	300 N
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Tolérance du couple de serrage	± 15 %
Poids du produit	160 g
Mode de fixation	Fixation directe via le filetage
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau butées	Acier fortement allié
Matériau joints	NBR
Matériau plaque	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau vis	Acier