


manodétendeur MS6-LR-1/2-D6-A8-F1A-B

N° de pièce: 8175352

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	indifférent
Conception	Manodétendeur sans manomètre Détendeur à piston à commande directe
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire à reflux
Affichage de pression	Préparé pour G1/8
Pression de service MPa	0,1 ... 1 MPa
Pression de service	1 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,3 ... 7 bar
Hystérésis max. de pression (MPa)	0,035 MPa
Hystérésis de pression max.	0,35 bar
Hystérésis max. de pression	5,075 psi
Débit nominal normal	6.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Classe de salle blanche	Classe ISO 7
Température de stockage	-5 ... 50 °C
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	479 g
Mode de fixation	Montage sur face avant Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle inférieur	PA
Matériau joints	NBR
Matériau bouton tournant	POM
Matériau ressort	Acier fortement allié inoxydable
Matériau corps	renforcé PA
Matériau poussoir du distributeur	POM