


module de mesure CPX-CMIX-M1-1

N° de pièce: 567417

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostic	Diagnostic orienté sur canal et module
Résistance aux courts-circuits	oui
Diagnostic spécifique à l'appareil	Modules de sous-tension Système de mesure de sous-tension Via affichage local à 7 segments
Nombre max. de modules	9
Afficheur	Afficheur à 7 segments
LED d'état	LED jaune = power charge LED rouge = error
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Autonomie en cas de coupure de courant	10 ms
Consommation de courant à la tension de service nominale	80 mA
Agrément	C-Tick
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 95 % sans condensation
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	140 g
Axes par segment	1
Nombre de segments d'axes	1
Longueur de ligne max.	30 m
Raccordement électrique, control interface	Connecteur femelle M9 à 5 pôles
Interface de contrôle	numérique Bus CAN avec protocole Festo
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA