



pilote

VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1-EX4-M

N° de pièce: 8178212

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	22 mm
Débit nominal normal	50 l/min
Pression de service MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Pression de service	-0,9 ... 8 bar
Conception	Distributeur à clapet avec commande directe
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive) Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR)
Certificat entité exposante	DNVGL-TAA000011J IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX catégorie Gaz	II 2G
ATEX catégorie Poussière	II 2D
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex mb IIC T6 Gb
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Température ambiante antidéflagrante	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Diamètre nominal	1,3 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	bistable
Type de commande	direct
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	irréversible
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	F
Caractéristiques de bobine	24 V CC: 2,6 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Poids du produit	418 g
Connexion électrique	Câble
Longueur de câble	3 m
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	M5

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	PA
Matériau bobine	Cuivre