


# Kit axial EAMM-A-D50-80P-G2

Code article: 8197489

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	77.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	21 Nm
Poids du produit	810 g
Code d'interface, actionneur	D50
Code d'interface moteur In	80P 80PA 80RA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS