



distributeur de base VOFC-L-M32C-MC-FGP14-F9-A

N° de pièce: 570788

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	51 mm
Débit nominal normal	600 l/min
Pression de service	2 ... 8 bar
Conception	Distributeur à clapet avec pré-pilotage
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	6 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Type de commande	piloté
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	irréversible
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	jusqu'à un SIL 4 pour un mode de "Haute Demande" jusqu'à un SIL 4 pour un mode de "Faible Demande"
Débit Kv de mise sous pression	0,5 m3/h
Débit Kv d'échappement	0,65 m3/h
Temps de commutation Arrêt	12 ms
Temps de commutation Marche	20 ms
Facteur de marche	100%
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:--]
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température du fluide	-25 ... 60 °C
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Poids du produit	550 g
Raccord pneumatique 1	Schéma des connexions NAMUR
Raccord pneumatique 2	Schéma des connexions NAMUR
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	Schéma des connexions NAMUR
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium Blindage métallique