

# Rotacijski modul za podizanje EHMB-32-100

Broj dijela: 1098558

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ø pogonskog zupčanika	12 mm
Radni hod	0 mm...100 mm
Izvedbena veličina	32
Kut rotacije	beskrajna
Korak zupčastog remena	5 mm
Položaj montaže	po želji
Vrsta zupčanika	Pogon zupčastim remenom
Konstruktivna struktura	Electromechanical rotary/lifting module sa zupčastim remenom
Omjer prijenosa	3:1
Maksimalna izlazna brzina	300 rpm
Maksimalna ulazna brzina	900 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni pogonski moment	6.7 Nm
Maks. snaga pomaka Fx	750 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.5 Nm
Težina proizvoda	6112 g
Materijal izlaznog vratila	Čelik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal pogonskog vratila	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura eloksirani
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal zupčastog remena	Polikloropren sa staklenim vlaknima