


# Rotacijski modul za podizanje EHMB-20-100

Broj dijela: 1107096

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                       | Vrijednost   |
|--------------------------------|--|
| Ø pogonskog zupčanika          | 6 mm   |
| Radni hod                      | 0 mm...100 mm  |
| Izvedbena veličina             | 20   |
| Kut rotacije                   | beskrajna  |
| Korak zupčastog remena         | 2 mm   |
| Položaj montaže                | po želji   |
| Vrsta zupčanika                | Pogon zupčastim remenom                                      |
| Konstruktivna struktura        | Electromechanical rotary/lifting module sa zupčastim remenom |
| Omjer prijenosa                | 4,5:1  |
| Maksimalna izlazna brzina      | 300 rpm  |
| Maksimalna ulazna brzina       | 1350 rpm   |
| LABS sukladnost                | VDMA24364 zona III   |
| Temperatura okoline            | -10 °C...60 °C   |
| Maksimalni pogonski moment     | 0.7 Nm   |
| Maks. snaga pomaka Fx          | 480 N  |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.07 Nm  |
| Težina proizvoda               | 1716 g   |
| Materijal izlaznog vratila     | Čelik  |
| Napomena o materijalima        | U skladu s RoHS  |
| Materijal pogonskog vratila    | visokolegirani nehrđajući čelik                              |
| Materijalni pokrov             | Kovana aluminijska legura eloksirani                         |
| Materijal za kućište           | Kovana aluminijska legura anodizirana                        |
| Materijal zupčastog remena     | Polikloropren sa staklenim vlaknima                          |