


# câble de liaison

## NEBV-Z3WA2L-R-E-5-N-LE2-S1

N° de pièce: 8047677

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
ATEX catégorie Gaz	II 3G
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex ec IIC Gc X
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Gc (GB)
Indication de l'état du signal	LED jaune
Fonctions additionnelles	Réduction du courant de maintien Circuit de protection
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Fréquence de connexion	50
Poids du produit	90 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Plan de pose ZC, vis auto-taraudeuse
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	2
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	2
Connexion électrique 1, type de fixation	sur électrodistIBUTEUR avec vis autotaraudeuse
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	2
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	2
Plage de tension de service CC	20,4 ... 26,4 V
Tension de service nominale CC	24 V
Résistance aux tensions transitoires	2,4 kV
Protection contre les inversions de polarité	Bipolaire
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Longueur de câble	5 m
Caractéristique du câble	Suitable for energy chains
Conditions de test, conduite	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 29 mm
Diamètre de câble	2,9 mm
Tolérance de diamètre de câble	± 0,1 mm
Structure du câble	2x0,14
Section nominale de conducteur	0,14 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3

Caractéristique	Valeur
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau corps	TPE-U(PU)
Couleur boîtier	noir
Matériau vis	Acier
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre, étamé
Matériau gaine isolante	PP