

# unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique

## VZBM-A-1/4"-RP-25-F-3L-B2-PB20

N° de pièce: 8070266

FESTO

Laiton, avec entraînement à simple effet DFPD 3/2 voies, diamètre nominal 1/4", PN25, filetage EN 10226-1.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Robinet à boisseau sphérique 3 voies Vérin oscillant
Mode d'actionnement	pneumatique
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	Rp1/4
Affichage de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Largeur nominale DN	8
Pression de service	5,5 ... 8 bar
Pression nominale des distributeurs de process	25
Moyen	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] Gaz inertes Eau (pas de vapeur d'eau) Fluides neutres
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Point de rosée sous pression 10°C selon la température ambiante/température du fluide Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-20 ... 130 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Débit Kv type L	5,9 m <sup>3</sup> /h
Note sur la matière	Conforme RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau corps	Laiton nickelé
Référence matériau : boîtier	CW617N
Matériau joints	HNBR PTFE
Matériau bille	Laiton chromé
Référence matériau : bille	CW614N
Matériau arbre	Laiton
Référence matériau : arbre	CW614N
Poids du produit	1,957 g
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion