



barrière lumineuse SOOE-TB-L-PNLK-T

N° de pièce: 8075671

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	parallélépipédique
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Agrément	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Certificat entité exposante	UL E232949
Note sur la matière	Conforme RoHS
Principe de mesure	optoélectronique
Procédé de détection	Barrière à transmission Émetteur Récepteur
Type de lumière	Laser rouge
Tache de lumière max.	50 mm à 20 000 mm
Portée	0 ... 20.000 mm
Température ambiante	-40 ... 60 °C
Sortie TOR	Push-pull
Fonction d'élément de commutation	commutable PNP à commutation obscure NPN à commutation claire
Fréquence de commutation max.	1.250 Hz
Courant de sortie max.	100 mA
Chute de tension	0 ... 1,5 V
Fonctionnement du temporisateur	via IO-Link®
Résistance aux courts-circuits	cyclique
Protocole	IO-Link
IO-Link, protocole	Device V 1.1
IO-Link, mode communication	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, assistance mode SIO	oui
IO-Link, type de port	A
IO-Link, largeur des données de traitement OUT	1 bit (émetteur) 2 bits (récepteur)
IO-Link, Contenu des données de process OUT	1 bit (désactivation de l'émetteur) 1 bit (maintien)
IO-Link, largeur des données de traitement IN	2 bits (récepteur)
IO-Link, contenu des données de processus IN	1 bit (alarme de stabilité) 1 bit SSC (Switching Signal)
IO-Link, temps de cycle minimum	2,3 ms
IO-Link, mémoire de données nécessaire	2 Kilobyte
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Ondulation résiduelle	10 %
Courant à vide	14 mA

Caractéristique	Valeur
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur mâle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M8x1, codage A selon EN 61076-2-104
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	3
Connexion électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis
Matériau contacts à fiche	Laiton doré
Mode de fixation	Avec trou débouchant pour vis M3
Couple de serrage	0,8 Nm
Position de montage	indifférent
Poids du produit	20 g
Matériau corps	PC PMMA
Témoin de fonctionnement	LED verte
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Affichage de réserve de fonctionnement	LED jaune clignotante
Possibilités de réglage	IO-Link Potentiomètre Teach-In
Degré de protection	IP65 IP67 IP69K
Tension d'isolement	500 V
Résistance aux tensions transitoires	1 kV
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Classe de protection laser	1
Degré d'encrassement	3