

# Standardni cilindar DNG-320- -PPV-A-S6

Broj artikla: 151900  
Proizvod u napuštanju

FESTO

prema ISO 15552, NF E 49 003.1 i UNI 10 290, za beskontaktno očitavanje, s obostrano podesivim prigušivanjem krajnjih položaja.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 2.000 mm
Promjer klipa	320 mm
Navoj klipnjače	M48x2
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Toplootporne brtve maks. 120°C
Pogonski tlak	0,6 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	0 ... 120 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Duljina prigušivanja	66 mm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	46.380 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	48.250 N
Prirast težine po 10 mm hoda	570 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	53.200 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak	G1
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijski ljev
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, cijev cilindra	visokolegirani čelik