



bras mobile ELCC-TB-KF-60-500-0H-P0-CR

N° de pièce: 8082388

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre primitif du pignon	30,558 mm
Course de travail	500 mm
Taille	60
Réserve de course	0 mm
Division de la courroie crantée	3 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Bras mobile électromécanique
Accélération max.	50 m/s ²
Vitesse max.	5 m/s
Répétitivité	±0,05 mm
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moments d'inertie de surface 2e degré ly	240,6E+03 mm ⁴
Moments d'inertie de surface 2e degré lz	304,21E+03 mm ⁴
Couple d'entraînement max.	5,4 Nm
Force max. Fy	4.216 N
Force max. Fz	4.119 N
Moment max. Mx	36 Nm
Moment max. My	293 Nm
Moment max. Mz	288 Nm
Poussée max. Fx	300 N
Moment d'inertie JH par mètre de course	8,9 kgcm ²
Moment d'inertie JL par kg de charge utile	2,3 kgcm ²
Moment d'inertie JO	5,9 kgcm ²
Constante d'avance	96 mm/U
Valeur indicative cycle de fonctionnement	5.000 km
Intervalle de lubrification en fonction de la distance	1.000 km
Masse en mouvement à 0 mm de course	1.636 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	38 g
Poids de base à 0 mm de course	4.146 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	38 g
Matériau culasse arrière	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau profilé	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tête d'entraînement	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau rail de guidage	Acier à roulements, revêtement Corrotect
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Matériau chariot	Aluminium moulé, anodisé
Matériau corps de blocage de la courroie crantée	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau courroie crantée	polychloroprène avec cordes de traction en fibre de verre et revêtement nylon