


bouchon fileté NPQR-BK-G12

N° de pièce: 8085676

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Taille | Standard |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté | Bague d'étanchéité |
| Position de montage | indifférent |
| Forme | Bouchon fileté |
| Taille du bidon | 1 |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 16 bar |
| Pression de service sur la plage de température totale | -13,775 ... 232 psi |
| Remarque concernant la pression de service | Eau : max. 0,7 MPa à 0 - 80 °C |
| Certificat entité exposante | NSF C0556009 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace) |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classification RSBP selon CD-0033 | F1a |
| Classe de salle blanche | Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé. |
| Innocuité alimentaire | Voir la déclaration de conformité NSF/ANSI 169 |
| Température ambiante | -20 ... 150 °C |
| Couple de serrage nominal | 9 Nm |
| Tolérance pour le couple de serrage nominal | ± 20 % |
| Poids du produit | 29 g |
| Mode de fixation | Six pans creux, cote sur plats 10 |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage G1/2 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | Acier fortement allié inoxydable |
| Matériau joint fileté | FPM |