


# kit parallèle EAMM-U-30-V20-28AA-44

N° de pièce: 8093176

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	30
Entraxe	44 mm
Position de montage	indifférent
Rapport de réduction	1:1
Vitesse de rotation max.	3.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	2,11 kgmm <sup>2</sup>
Couple d'entraînement à vide	0,015 Nm
Couple transmissible	0,05 Nm
Poids du produit	94 g
Code d'interface, actionneur	V20
Code d'interface, moteur	28AA
Note sur la matière	Conforme RoHS