


# plaque de commande DADG-FM-F9-VDE2

N° de pièce: 8104802

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pression de service	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Pression de service nominale	0,6 MPa 6 bar
Pression de service nominale (psi)	87 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Point de rosée sous pression 10°C selon la température ambiante/température du fluide Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Poids du produit	1.340 g
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	EPDM NBR
Matériau vis sans tête	Acier fortement allié inoxydable
Matériau plaque	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable