

kit parallèle EAMM-U-50-D19-38AA-78

N° de pièce: 8107032

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	50
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	12,1 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,01 Nm
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	600 g
Code d'interface, actionneur	D19
Code d'interface, moteur	38AA
Note sur la matière	Conforme RoHS