


capteur de proximité SDBF-FCR-16UL-ZU-K-9-N-LE

N° de pièce: 8117061
Nouveau

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	parallélépipédique
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Grandeur mesurée	Position
Principe de mesure	magnéto-résistif
Température ambiante	-4 ... 176 °F
Sortie TOR	avec contact
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Temps d'activation	4 µs
Courant de sortie max.	500 mA
Pouvoir de coupure CC max.	10 W
Chute de tension	3,5 V
Résistance aux courts-circuits	oui
Plage de tension de service CA	5 ... 120 V
Plage de tension de service CC	5 ... 120 V
Protection contre les inversions de polarité	oui
Connexion électrique 1, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	2
Sens de départ du raccord	dans l'axe
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau gaine du câble	PVC
Mode de fixation	avec kit de fixation
Position de montage	indifférent
Couleur boîtier	transparent
Matériau corps	PA
Témoin d'état de commutation	LED
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-4 ... 176 °F
Degré de protection	IP67 NEMA 4