



pilote VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

N° de pièce: 8119587

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	22 mm
Débit nominal normal	50 l/min
Pression de service	-0,9 ... 8 bar
Conception	Distributeur à clapet avec commande directe
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	1,3 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	bistable
Type de commande	direct
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	irréversible
Temps de commutation Arrêt	46 ms
Temps de commutation Marche	31 ms
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 3 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-10 ... 50 °C
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Poids du produit	160 g
Connexion électrique	à 3 pôles Brochage type B selon EN 175301-803 Connecteur mâle à EN 175301-803
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	PA