


# accouplement EAMD-42-48-19-16X25

N° de pièce: 8121127

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique            | Valeur               |
|----------------------------|----------------------|
| Diamètre de support 1      | 19 mm                |
| Diamètre de support 2      | 16 mm                |
| Taille                     | 42                   |
| Longueur nominale          | 48 mm                |
| Position de montage        | indifférent          |
| Vitesse de rotation max.   | 6.000 1/min          |
| Conformité PWIS            | VDMA24364-B2-L       |
| Température de stockage    | -25 ... 60 °C        |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %             |
| Température ambiante       | -25 ... 60 °C        |
| Moment d'inertie           | 45 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible       | 17 Nm                |
| Poids du produit           | 212 g                |
| Note sur la matière        | Conforme RoHS        |