


kit axial EAMM-A-L48-80PB

N° de pièce: 8123168

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|----------------|
| Position de montage | indifférent |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Couple transmissible | 17 Nm |
| Poids du produit | 560 g |
| Code d'interface, actionneur | L48 |
| Code d'interface, moteur | 80PB 80R |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |