


# Bobine VACS-C-R8-1L

Code article: 8135905

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                           | Valeur                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Mode d'actionnement                        | électrique                         |
| Position de montage                        | Indifférente                       |
| Conforme à la norme                        | IEC 61010-1<br>ISO 20401           |
| Témoin d'état du signal                    | LED                                |
| Facteur de marche                          | 100%                               |
| Classe d'isolation                         | H                                  |
| Classe d'isolement du fil émaillé          | H                                  |
| Caractéristiques de bobine                 | 24 V DC : 2,8 W                    |
| Fluctuations de tension admissibles        | +/- 10 %                           |
| Certification                              | c UL us - Recognized (OL)          |
| Certificat de l'organisme d'émission       | UL MH18122                         |
| Classe de protection anticorrosion CRC     | 2 - Effets de corrosion moyens     |
| Conformité PWIS                            | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Température du fluide                      | -20 °C...50 °C                     |
| Degré de protection                        | IP65                               |
| Température ambiante                       | -20 °C...50 °C                     |
| Poids du produit                           | 32.5 g                             |
| Raccord électrique 1, type de raccord      | Connecteur mâle                    |
| Raccord électrique 1, connectique          | M8x1 codage A selon EN 61076-2-104 |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils | 3                                  |
| Raccord électrique 1, type de fixation     | Verrouillage par vis               |
| Mode de fixation                           | Avec écrou moleté                  |
| Note sur le matériau                       | Conforme à RoHS                    |
| Matériau du boîtier                        | PA<br>Acier                        |
| Matériau de bobine                         | Cuivre<br>Acier<br>Thermoplastique |
| Matériau d'enroulement                     | Cuivre                             |