

réducteur EMGA-80-A-G8-80P

N° de pièce: 8141744

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|-------------------------|
| Taille de la bride du réducteur | 80 mm |
| Taille de la bride du moteur | 80 mm |
| Jeu à la rotation | 0,22 deg |
| Type d'engrenage | Réducteur angulaire |
| Rapport de réduction | 8:1 |
| Vitesse d'entraînement max. | 7.000 1/min |
| Température de service, réducteur | -25 ... 90 °C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Degré de protection | IP54 |
| Couple de sortie continu | 50 Nm |
| Moment d'inertie du réducteur | 0,934 kgcm ² |
| Couple de sortie max. | 80 Nm |
| Rendement max. | 94 % |
| Rigidité en torsion | 4,2 Nm/arcmin |
| Poids du produit | 4.400 g |
| Interface du réducteur, arbre de sortie | 80G |
| Interface du réducteur, arbre d'entraînement | 80P |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |