


Kompaktni cilindar EMM-32- -P-A-S6

Broj artikla: 158635

FESTO

za prepoznavanje pozicije, mnoge mogućnosti pričvršćenja, s prigušenjem na graničniku krajnjih položaja.

Druge duljine hoda na upit. Raspoloživo samo u standardnim duljinama hoda 5, 10, 15 mm.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 15 mm
Promjer klipa	32 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cijev
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Toplootporne brtve maks. 120°C
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Pritezni moment pričvršćenja pogona	9 Nm +10 %
Teoretska sila kod 6 bara	456 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	456 N
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Material cover	Mjed
Material seals	FPM
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući