


terminal de visualisation et de commande CDPX-X-E2-W-15-EX2

N° de pièce: 8155222

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Largeur | 399 mm |
| Profondeur totale | 17 mm |
| Hauteur | 248 mm |
| Longueur | 43 mm |
| Epaisseur panneau avant max. | 26 mm |
| Horloge temps réel | oui |
| Protocoles API pris en charge | CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server |
| Ecart horloge temps réel | < 100 ppm à 25 °C |
| Nombre de couleurs | 16 M |
| Afficheur | rétroéclairé |
| Type d'affichage | Couleur TFT |
| Caractéristique d'affichage | Touchscreen |
| Taille d'affichage | 15,6" |
| Batterie de secours | Batterie-Li, rechargeable |
| Résolution d'écran | 1366 x 768 pixels |
| Consommation puissance électrique | 23 W |
| Agrément | c UL us - Listed (OL) |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -30 ... 80 °C |
| Humidité relative de l'air | 5 - 85 % sans condensation |
| Degré de protection | IP67 |
| Note concernant le degré de protection | monté |
| Température ambiante | -20 ... 55 °C |
| Remarque sur la température ambiante | en cas d'assemblage vertical |
| Poids du produit | 4.000 g |
| Interface USB | oui |
| Interface Ethernet | RJ45 10/100 MBd |
| Mode de fixation | Interface VESA |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Logiciel de programmation | Designer Studio |
| Données CPU | 2 GB RAM |