


# Okrugli cilindar CRDG-12- -P-A

Broj artikla: 160980

FESTO

otporno na koroziju za beskontaktnu detekciju položaja, s elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima.

Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 ... 200 mm
Promjer klipa	12 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	ISO 6432
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	51 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	68 N
Prirast težine po 10 mm hoda	4 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	80 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s vanjskim navojem s priborom
Pneumatski priključak	M5
Informacija o materijalu, poklopac	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući