


# Linearni pogon DGP-63- -PPV-A-B

Broj artikla: 161784

FESTO

za prepoznavanje pozicije, sa zatvorenim spojem između klipa i povodnika i obostrano podesivim prigušenjem krajnjih položaja.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 ... 3.000 mm
Promjer klipa	63 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo YSR: Amortizer, tvrda karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Osnovna vodilica
Princip povodnika	pričvršćeno oblikom (prez)z
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	30 mm
Poprečni moment Mx (dijagram)	8 Nm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	1.870 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	1.870 N
Pokretna masa	1.760 g
Pokretna masa kod hoda 0 mm	1.760 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	9.100 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	148 g
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Pneumatski priključak	G3/8
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijski lijev oplašteno
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij eloksirano