

Capteur
SKDA-7-AB-G2
Code article: 8176317

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage de mesure de la force	0 kN...7 kN
Zone de calibrage	-0.5 kN...7.5 kN
Charge limite	15 kN
Plage de tension de service CC	10 V...30 V
Sortie analogique	4 - 20 mA
Précision de la sortie analogique en $\pm$ % FS	0.2 %FS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé acier inoxydable fortement allié
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines.
Poids du produit	0.3 kg
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Degré de protection	IP67
Raccord électrique	5 pôles Codage A Connecteur femelle M12x1
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS