

Axe à vis à billes ELGD-BS-KF-WD-100-500-0H-10P-L

Code article: 8192324

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course utile	500 mm
Taille	100
Réserve de course	0 mm
Jeu axial d'inversion	0.15 mm
Diamètre de la vis	10 mm
Pas de la vis	10 mm/U
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à recirculation de billes
Structure de construction	Axe linéaire électrique avec vis à recirculation de billes
Type de moteur	Moteur pas à pas Servomoteur
Type de vis	Vis à billes
Détection de position	pour capteurs inductifs
Accélération max.	15 m/s ²
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Vitesse maximale max.	1.33 m/s
Répétabilité	±0,01 mm
Facteur de marche	100%
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries :Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation.Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 °C...60 °C
Energie d'impact aux fins de course	1 mJ
Note sur l'énergie d'impact au niveau des fins de course	A la vitesse maximale de la course de référence de 0,01 m/s
Moments d'inertie de surface 2e degré ly	347100 mm ⁴
Moments d'inertie de surface 2e degré lz	2268000 mm ⁴
Couple de marche à vide à la vitesse de positionnement maximale	0.083 Nm

Caractéristiques	Valeur
Couple de marche à vide à la vitesse de positionnement minimale	0.026 Nm
Force max. Fy	4400 N
Force max. Fz	4400 N
Force Fy max. axe total	3236 N
Force Fz max. axe total	2250 N
Fy pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	18415 N
Fz pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	18415 N
Couple max. Mx	140 Nm
Couple max. My	230 Nm
Couple max. Mz	220 Nm
Moment Mx max. axe total	160 Nm
Moment My max. axe total	191 Nm
Moment Mz max. axe total	191 Nm
Mx pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	645 Nm
My pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	720 Nm
Mz pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	720 Nm
Distance entre la surface du chariot et le centre du guidage	47 mm
Force radiale max. au niveau arbre d'entraînement	180 N
Poussée max. Fx	1100 N
Moment d'inertie de torsion It	108900 mm ⁴
Moment d'inertie JH par mètre de course	0.07554 kgcm ²
Moment d'inertie de masse JL par kg de charge utile	0.02533 kgcm ²
Moment d'inertie de masse JO	0.05632 kgcm ²
Constante d'avance	10 mm/U
Durée de vie de référence	5000 km
Intervalle d'entretien	Graissage à vie
Masse déplacée	1185 g
Poids de base à 0 mm de course	2979 g
Poids additionnel par 10 mm de course	59 g
Fléchissement dynamique (charge en mouvement)	0,05 % de la longueur de l'axe, maximum 0,5 mm
Fléchissement statique (charge immobile)	0,1 % de la longueur de l'axe
Code d'interface, actionneur	T42
Matériau de la culasse arrière	Aluminium moulé, peint
Matériau profilé	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau bande protectrice	Acier inoxydable fortement allié
Matériau de la culasse d'actionneur	Aluminium moulé, peint
Matériau du guidage du chariot	Acier
Matériau de rail de guidage	Acier
Matériau du chariot	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau d'écrou de broche	Acier
Matériau vis	Acier