

Stezna jedinica DADL-EL-Q11-32

Broj dijela: 1631139

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	32
Raspon podešavanja kuta zakretanja	55 deg...200 deg
Konstruktivna struktura	Klip Piston rod
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	600 g
Vrsta montaže	Via through-hole and centring sleeve
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Aluminij anodizirana
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Aluminij tvrdo eloksirano
Materijal za pokrivanje kućišta	Aluminij anodizirana
Materijal ležaj	Plastično
Materijal za pranje	Aluminij anodizirana
Materijalni vijci	Čelik pocinčano
Način rada	jednoradni povlačeći