


## Filtre en ligne OAFA-C-Q6-E-F

Code article: 8212640

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                             | Valeur                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal                             | 6 mm                                                                                                                                                              |
| Conseils d'utilisation                       | Le boîtier ne doit pas être nettoyé avec des solvants polaires (comme l'alcool).                                                                                  |
| Position de montage                          | Indifférente                                                                                                                                                      |
| Finesse de filtration                        | 10 µm                                                                                                                                                             |
| Pression de service                          | -0.1 MPa...1 MPa<br>-1 bar...10 bar<br>-14.5 psi...145 psi                                                                                                        |
| Fluide de service                            | Air                                                                                                                                                               |
| Classe de protection anticorrosion CRC       | 1 - faibles effets de corrosion                                                                                                                                   |
| Conformité PWIS                              | VDMA24364-Zone III                                                                                                                                                |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Convient pour la production de batteries selon la définition interne de Festo au degré de sévérité F1A avec des restrictions concernant l'utilisation de Cu/Zn/Ni |
| Température ambiante                         | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                      |
| Poids du produit                             | 11 g                                                                                                                                                              |
| Mode de fixation                             | Assemblage sur tuyauterie                                                                                                                                         |
| Raccord pneumatique                          | pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm                                                                                                                                 |
| Note sur le matériau                         | Conforme à RoHS                                                                                                                                                   |
| Matériau joints d'étanchéité                 | HNBR                                                                                                                                                              |
| Matériau du filtre                           | PE                                                                                                                                                                |
| Matériau du boîtier                          | PA                                                                                                                                                                |