


Servomoteur EMMH-AS-138-MKA-HS-S1M-T

Code article: 8215366

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-30 °C...40 °C
Note sur la température ambiante	jusqu'à 80 °C avec dépréciation de -2 %/°C
Altitude d'installation max.	3000 m
Note sur l'altitude d'installation max.	à partir de 1 000 m seulement avec réduction de -1,0 % par 100 m
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 100 %
Conforme à la norme	CEI 60034
Classe thermique selon EN 60034-1	F
Température d'enroulement max.	155 °C
Catégorie de mesure selon EN 60034-1	S1
Surveillance de température	Transmission numérique de la température du moteur via EnDat 2.2
Construction du moteur selon EN 60034-7	IM B14 IM V18
Position de montage	Indifférente
Degré de protection	IP69K
Concentricité, coaxialité, battement axial selon DIN SPEC 42955	N
Qualité d'équilibrage	G 2,5
Couple d'enclenchement	< 1,0 % du couple de crête
Durée de vie du palier en conditions nominales	20000 h
Code d'interface, arrêt moteur	138C
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteurs hybrides
Raccord électrique 1, connectique	M17 x 0,75
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Degré d'encrassement	2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts (à l'exception du marquage au laser)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	Approuvé pour le contact alimentaire direct
Résistance aux vibrations	Selon EN 60068-2-6

Caractéristiques	Valeur
Résistance aux chocs	selon EN 60068-2-29 15 g/11 ms selon EN 60068-2-27
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Tension de service nominale CC	680 V
Type de commutation de l'enroulement	Croix intérieure
Nombre de paires de pôles	5
Couple d'arrêt	11.9 Nm
Couple de torsion nominal	7.2 Nm
Couple de crête	33.3 Nm
Régime nominal	2000 1/min
Vitesse de rotation max.	4590 1/min
Vitesse de rotation mécanique max.	5000 1/min
Accélération angulaire	100000 rad/s ²
Puissance nominale du moteur	1510 W
Courant d'arrêt permanent	7.9 A
Courant nominal du moteur	4.9 A
Courant de pointe	23.1 A
Constante moteur	1.47 Nm/A
Constante de couple à l'arrêt	1.51 Nm/A
Constante de tension phase-phase	97.6 mVmin
Résistance d'enroulement phase-phase	0.89 Ohm
Inductivité de l'enroulement phase-phase	8.8 mH
Induction longitudinale de l'enroulement Ld (phase)	3.9 mH
Induction transversale de l'enroulement Lq (phase)	4.4 mH
Constante de temps électrique	9.8 ms
Constante de temps thermique	100 min
Résistance thermique	0.68 K/W
Bride de mesure	300 x 300 x 30 mm, acier
Moment d'inertie du rotor	9.78 kgcm ²
Moment d'inertie total en sortie	9.78 kgcm ²
Poids du produit	12500 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	227 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	1135 N
Indicateur de position du rotor	Codeur absolu, multitour
Indicateur de position du rotor désignation constructeur	EQI 1331
Indicateur de position du rotor de nombre absolu de tours détectables	4096
Interface de l'indicateur de position du rotor	EnDat 22
Principe de mesure de l'indicateur de position du rotor	inductif
Indicateur de position du rotor, tension de service CC	5 V
Indicateur de position du rotor plage de tension de service CC	3.6 V...14 V
Indicateur de position du rotor, valeurs de position par tour	524288
Résolution d'indicateur de position du rotor	19 bit
Indicateur de position du rotor de précision du système de mesure d'angle	-65 arcsec...65 arcsec
MTTF, sous-composant	190 ans, indicateur de position du rotor