

# Kit parallèle

## EAMM-U-110-S60-90R-207

Code article: 8234881

**FESTO**



### Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	110
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Vitesse de rotation max.	5000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	799 kgmm <sup>2</sup>
Couple moteur à vide	0.3 Nm
Couple transmissible	25 Nm
Poids du produit	6540 g
Code d'interface, actionneur	S60
Code d'interface moteur In	90R 92RA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS