

distributeur à pédale


F-3-1/4-B

N° de pièce: 8984

FESTO

sans cran d'arrêt

Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	manuel
Débit nominal normal	600 l/min
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Conception	Siège plat
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	7 mm
Position de montage	indifférent
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	irréversible
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poussée	50 N
Poids du produit	595 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression