


Ručni klizni ventil VBOH-32-G14

Broj artikla: 1302994

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova na uvrtnje
Normalni nazivni protok	1.675 l/min
Nazivni promjer	8,4 mm
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 12 bar
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mjera rastera	31 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zasun s tuljkom
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	reverzibilno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Sila aktiviranja	45 N
Težina proizvoda	35 g
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR