


Kutna prihvatica DHWS-25-A

Broj artikla: 1310180

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Maks. točnost zamjene	$\leq 0,2$ mm
Maks. kut otvaranja	40 deg
Simetrija rotacije	$\leq 0,2$ mm
Točnost ponavljanja, prihvatica	$\leq 0,04$ mm
Broj čeljusti prihvata	2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija prihvata	Kut
Konstruktivna struktura	Poluga
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija prihvata	≤ 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	64 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	80 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	386 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	356 Ncm
Moment tromosti masa	0,62 kgcm ²
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	90 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	3,6 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	3,6 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	3,6 Nm
Težina proizvoda	258 g
Vrsta pričvršćenja	Unutarnji navoj i utor za centriranje s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover cap	PA
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje tvrdo eloksirano
Material gripper jaws	visokolegirani čelik