



Beskontaktni prekidač SMT0-8E-NS-S-LED-24

Broj artikla: 171166

FESTO

električno, beskontaktno, NPN, za pogone s T-utorom, bez sklopa za pričvršćenje, s utikačem M8.

Potreban je zaseban element za ugradnju SMB-8E (part no. 178230)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za T utor
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Upute za korištenje	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	≤ 1,3 ms
Isklopno vrijeme	≤ 1,4 ms
Maks. uklopna frekvencija	200 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga DC	2,8 W
Pad napona	≤ 1,8 V
Induktivni zaštitni spoj	prilagođeno svicima MZ, MY, ME
Preostala struja	≤ 0,15 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	poprijeko
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Maks. pritezni moment, utikač	0,3 Nm
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T utoru s priborom može se uložiti odozgo u utor
Pritezni moment	1 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	12 g
Boja, kućište	crno
Material housing	Mjed poniklana

Svojstvo	Vrijednost
	TPE-U(PU)
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP65 IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L