



Beskontaktni prekidač SME-10-KQ-LED-24

Broj artikla: 173211

FESTO

električno, s Reedovim kontaktom, za pogone s okruglim utorom, s kablom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za kružni utor
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Upute za korištenje	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	≤ 0,6 ms
Isklopno vrijeme	≤ 0,05 ms
Maks. uklopna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga DC	1 W
Pad napona	0 V
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	12 ... 27 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 27 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	poprijeko
Duljina kabla	2,5 m
Boja, kablanski plašt	sivo
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u kružnom utoru uzdužno se može uvući u utor
Pritezni moment	0,1 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	20 g
Boja, kućište	crno
Material housing	PPS visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C

Svojstvo	Vrijednost
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Napon izolacije	50 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3