

# Zaporni ventil HEE-3/4-D-MAXI-24-NPT


Broj artikla: 173912

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

za pripremne grupe.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	65 mm
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Način aktiviranja	električno
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	2,5 ... 16 bar
C vrijednost	28 l/sbar
b-vrijednost	0,32
Normalni nazivni protok	6.000 l/min
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri svitka	24 V DC: 3 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Težina proizvoda	800 g
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Pneumatski priključak 3	G3/8
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Električni priključak	Plug pattern type C to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803
Prikaz statusa signala	s priborom
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev