

Elektromagnetni ventil VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-40

Broj dijela: 1492042

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|------------------------------|---|
| Konstruktivna struktura | Popet ventil s izravnim upravljanjem |
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Vrsta montaže | Instalacija linije |
| Priključak za armaturu | 1/4 NPT |
| Električni priključak | Obrazac A Utikač prema EN 175301-803 kvadratni dizajn |
| Nazivna veličina | 2 mm |
| Funkcija ventila | 2/2 zatvoren, monostabilan |
| Ručno nadjačavanje | ne postoji |
| Smjer strujanja | nije reverzibilan |
| srednji | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi mineralno ulje voda neutralne tekućine drugi protočni mediji na zahtjev |
| Ventil nazivnog tlaka PN | 100 |
| Razlika tlaka | 0 MPa 0 bar 0 psi |
| Parametri zavojnice | 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 18.0 VA, holding power 15.0 VA |
| Klasa izolacije | F |
| Dopuštene fluktuacije napona | +/- 10 % |
| Radnog ciklusa | 100% |
| Vrsta povrata | mehanička opruga |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Vrsta poreza | izravno |
| Tlak medija | 0 MPa...4 MPa 0 bar...40 bar 0 psi...580 psi |
| Maksimalna viskoznost | 22 mm ² /s |
| Srednja temperatura | -10 °C...80 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...35 °C |
| Stopa propuštanja prema EN 12266-1 | A |
| Protok Kv | 0.13 m ³ /h |
| Normalni nazivni protok | 140 l/min |
| Vrijeme uključenja | 20 ms |
| Vrijeme isključenja | 18 ms |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Materijal za kućište | Lijevani mjed |
| Broj materijala kućišta | CW617N |
| Materijalne brtve | FPM |
| Težina proizvoda | 550 g |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o niskom naponu |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za električnu opremu |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |