

# Magnetni ventil

## VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-2AP4-6-R1

Broj artikla: 1492298

FESTO

force pilot operated, NPT1" connection.



### Tehnički podaci

| Svojstvo                     | Vrijednost  |
|------------------------------|---|
| Konstruktivna struktura      | Membranski ventil<br>silom upravljano   |
| Način aktiviranja            | električno  |
| Princip brtvljenja           | mekano  |
| Položaj ugradnje             | Magnet stojni   |
| Vrsta pričvršćenja           | Ugradnja vodova   |
| Priključak procesnog ventila | 1 NPT   |
| Električni priključak        | Plug pattern type A to EN 175301-803<br>Utikači<br>prema EN 175301-803<br>četverokutni oblik  |
| Nazivni promjer              | 27,5 mm   |
| Funkcija ventila             | 2/2 zatvoren, monostabilan  |
| Ručno pomoćno aktiviranje    | bez   |
| Smjer strujanja              | nije reverzibilno   |
| Medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Inertni plinovi<br>Mineralno ulje<br>Voda<br>neutralne tekućine<br>daljnji mediji na upit |
| Nazivni tlak armature        | 40  |
| Differential pressure (MPa)  | 0 MPa   |
| Diferencija tlaka            | 0 bar   |
| Differential pressure (psi)  | 0 psi   |
| Parametri svitka             | 110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 19 VA, snaga držanja 16 VA   |
| Dozvoljena kolebanja napona  | +/- 10 %  |
| Pressure of medium           | 0 ... 0,6 MPa   |
| Tlak medija                  | 0 ... 6 bar   |
| Pressure of medium psi       | 0 ... 87 psi  |
| Maks. viskozitet             | 22 mm <sup>2</sup> /s   |
| Temperatura medija           | -10 ... 80 °C   |
| Temperatura okoline          | -10 ... 35 °C   |
| Propusnost prema EN 12266-1  | A   |
| Protok Kv                    | 11 m <sup>3</sup> /h  |
| Normalni nazivni protok      | 11.750 l/min  |
| Vrijeme sklapanja uklj       | 275 ms  |
| Vrijeme sklapanja isklj      | 290 ms  |
| Materijal - napomena         | RoHS sukladno   |
| PWIS conformity              | VDMA24364 zone III  |
| Material housing             | Nehrđajući čelični lijev  |
| Broj materijala kućišta      | 1.4581  |
| Material seals               | FPM   |
| Material screws              | visokolegirani čelik, nehrđajući  |

| Svojstvo                                     | Vrijednost                                  |
|--|---|
| Broj materijala, vijak                       | 1.4301                                      |
| Težina proizvoda                             | 1.500 g                                     |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)          | prema EU-niski napon-smjernica              |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Mehanička zaštita                            | IP65  |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 3 - visoka otpornost na koroziju            |