


Kutna prihvatnica HGWM-08-EO-G8

Broj artikla: 185695

FESTO

Micro, s priteznom prirubnicom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	8
Maks. kutna zračnost prihvatnih čeljusti ax, ay	0,5 deg
Maks. zračnost prihvatnih čeljusti Sz	0,03 mm
Maks. kut otvaranja	17 deg
Točnost ponavljanja, prihvatnica	≤ 0,02 mm
Broj čeljusti prihvatnice	2
Drive system	pneumatski
Način funkcioniranja	jednoradni otvoreno
Funkcija prihvatnice	Kut
Osiguranje prihvatne sile	bez
Konstruktivna struktura	Kosa ravnina
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija prihvatnice	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,2 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Povratni moment opruge	0,5 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	22 Ncm
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	7 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	20 Ncm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	20 Ncm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	20 Ncm
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover cap	POM
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material gripper jaws	visokolegirani čelik