


Prekidač blizine SMT0-1-NS-K-LED-24-C

Broj dijela: 151684

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Konstrukcija | Blok konstrukcija |
| Na temelju norme | EN 60947-5-2 |
| Odobrenje | RCM oznaka |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Mjerna veličina | Položaj |
| Princip mjerenja | magnetska induktivna |
| Temperatura okoline | -25 °C...70 °C |
| Točnost ponavljanja | 0.2 mm |
| Uklopni izlaz | NPN |
| Funkcija sklopnog elementa | Normalno otvoren |
| Histereza | 0.1 mm...1.5 mm |
| Vrijeme uključivanja | 1 ms |
| Vrijeme isključivanja | 1 ms |
| Maksimalna frekvencija prebacivanja | 1 kHz |
| Maksimalna izlazna struja | 200 mA |
| Maks. preklopni kapacitet DC | 6 W |
| Pad napona | 3 V |
| Induktivni zaštitni krug | prilagođena zavojnicama MZ, MY, ME |
| Preostala struja | 0.01 mA |
| Snaga kratkog spoja | taktiranje |
| Otpornost na preopterećenje | dostupno |
| Područje pogonskog napona DC | 10 V...30 V |
| Mrežkanje | 10 % |
| Zaštita od obrnutog polariteta | za sve električne priključke |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | kabel |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 3 |
| Smjer izlaznog priključka | uzdužno |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|----------------------|
| Duljina kabela | 2.5 m |
| Kvaliteta upravljanja | Standard |
| Boja omotača kabela | Siva |
| Materijal omotača kabela | PVC |
| Materijal izolacijske čahure | PVC |
| Krajevi žice | Čahura za kraj žice |
| Vrsta montaže | s priborom |
| Položaj montaže | po želji |
| Težina proizvoda | 85 g |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal za kućište | PET Lijevani cink |
| Prikaz uklopnog stanja | LED žuta |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...70 °C |
| Klasa zaštite | IP67 |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |