



Magnetni ventil

MHA1-M5H-3/20-0,6-TC

Broj artikla: 197022

FESTO

Ventil s priključnim blokom za pojedinačnu i skupnu montažu, posebno
tijesna ugradnja, s utičnim priključkom gore.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Funkcija ventila | 3/2 otvoren, monostabilan |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 10 mm |
| Normalni nazivni protok | 10 l/min |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0,6 MPa |
| Pogonski tlak | 0 ... 6 bar |
| Operating pressure | 0 ... 87 psi |
| Konstruktivna struktura | Dosjedni ventil s povratnom oprugom |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Mjesto izdavanja certifikata | UL MH19482 |
| Nazivni promjer | 0,7 mm |
| Mjera rastera | 10 mm |
| Funkcija odlaznog zraka | može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Ručno pomoćno aktiviranje | s dodirrom |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Ventilsko mjesto - označavanje | Pločica |
| Overlap | Underlap |
| Uputa za dinamičku silu | Frekvencija uklapanja najmanje 1x po tjednu |
| Maks. uklopna frekvencija | 20 Hz |
| Vrijeme sklapanja isklj | 4 ms |
| Vrijeme sklapanja uklj | 4 ms |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Električna primljena snaga | 1 W |
| Parametri svitka | 12 V DC: 1 W |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 10 % |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Otpornost na vibracije | Ispitivanje transporta sa stupnjem oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Udarna čvrstoća | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -5 ... 40 °C |
| Temperatura okoline | -5 ... 40 °C |
| Težina proizvoda | 10 g |
| Električni priključak | Utikači |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|--|
| Vrsta pričvršćenja | na priključnoj ploči s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 11 | Priključna ploča |
| Pneumatski priključak 2 | Priključna ploča |
| Pneumatski priključak 33 | Priključna ploča |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | FPM HNBR NBR |
| Material housing | PA ojačan PPS ojačano |