


Razdjelnik hrane HPVS-22-30-A

Broj dijela: 2095362

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	30 mm
Promjer klipa	22 mm
Maksimalna točnost zamjene	0.3 mm
Maks. Slide play Sx	0.05 mm
Max Ram igra Sz	0.03 mm
Maksimalna sjekira s kutom hvatanja čeljusti	0.06 deg
Maksimalni kut hvatanja čeljusti aj	0.11 deg
Maksimalni kut hvatanja čeljusti az	0.12 deg
Pričvršćivanje vanjskih prstiju	Prolazni provrt
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Piston rod osiguran od rotacije
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Kvadratni vodič
Radni tlak	3 bar...8 bar
Vrijeme izvlačenja	95 ms
Vrijeme uhodavanja	131 ms
Točnost ponavljanja	0.25 mm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Maksimalna sila na prstu Fz statična	180 N
Maks. Trenutak na prstu g. statičan	9 Nm
Maks. Trenutak na prstu Mx statički	9 Nm
Maks. trenutak na Finger My statičan	9 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	180 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	225 N
Težina proizvoda	630 g

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke	395 g
Alternativne veze	M5
Vrsta montaže	neobavezno: s unutarnjim navojem i rukavcem za centriranje Via through-hole and centring sleeve
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS