


Sabirnički čvor CPX-FB40

Broj artikla: 2474896

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	Ethernet PowerLink V2
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok utičavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	125 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametrisanje PL: Opskrba teretom PS: Napajanje elektronike, napajanje senzora SF: Sustavna greška
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	BE: Powerlink Error BS: Powerlink Status L/A1: Link / Activity Port 1 L/A2: Link / Activity Port 2
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Feldbus sučelje	2x utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Maksimalni volumen adrese za ulaze	64 Byte
Maksimalni volumen adrese za izlaze	64 Byte
Parametrisanje	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Parametri sustava
Baud brzina	100 Mbit/s
Potporna konfiguracije	XDC file XDD file
Dodatne funkcije	- Aciklički pristup podacima preko "SDO" Aciklički pristup podacima preko Etherneta - IP adresiranje preko DHCP, DIL-sklopke ili uređaja za rukovanje Integrated Hub Kanalno-orijentirana dijagnostika pomoću sabirnice polja "fieldbus-a" Start parametrisiranja u normal tekstu preko Feldbusa Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 100 mA
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon